

**Outils à couper
KT 14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils à couper sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 14
Référence	1157820000
Version	Outils à couper ,Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248945344
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils à couper KT 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	225 mm	Largeur (pouces)	8,858 inch
Hauteur	63,5 mm	Hauteur (pouces)	2,5 inch
Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Poids	320 g	Poids net	324,78 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version mécanique à une main

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	14 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	70 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	2/0 AWG	Câble aluminium rigide, max. (mm ²)	35 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max.	35 mm ²	Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	2 AWG
Câble cuivre - rigide, max.	16 mm ²	Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	6 AWG
Câble cuivre - souple, max.	70 mm ²	Câble cuivre - souple, max. (AWG)	2/0 AWG
Câble cuivre, max. Ø	14 mm	Câbles informatiques/téléphonique/de commande, Ø max.	14 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-90-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments



Téléchargements


Agrément/Certificat/Document de conformité [Manufacturer's Declaration - Cable cutters](#)
Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)


Fiche de données**Outils à couper
KT 14**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

 max. 14 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²
