

**CIE #96 boîtiers
HDC 04A KOLU 1PG11G**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Type | HDC 04A KOLU 1PG11G |
| Référence | 1652500000 |
| Version | CIE ,96 boîtiers, Taille: 1, Degré de protection: IP65, Capot prolongateur, Etriers transversaux sur I,92embase, Standard, Taille des entrées de câbles: PG 11 |
| GTIN (EAN) | 4008190402570 |
| Cdt. | 1 pièce(s) |

Fiche de données

CIE #96 boîtiers
HDC 04A KOLU 1PG11G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur | 36,5 mm | Largeur (pouces) | 1,437 inch |
| Hauteur | 77,5 mm | Hauteur (pouces) | 3,051 inch |
| Profondeur | 26,5 mm | Profondeur (pouces) | 1,043 inch |
| Poids net | 41 g | | |

Températures

| | |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------|
| Boîtiers CEM | Non | Degré de protection | IP65 |
| Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
| Surface | Électrolaqué | | |

Dimensions

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------------|---------|
| Entrée du câble | a. filetage | Hauteur boîtier B | 53,5 mm |
| Largeur boîtier C | 26,8 mm | Longueur boîtier | 26,5 mm |

Version

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------------------|
| Entrée du câble | a. filetage | Filetage (intérieur) | PG 11 |
| Forme | Standard | Indiqué pour ModuPlug® | Non |
| Nombre d'entrées de câble latéralement | 0 | Nombre d'entrées de câble vers le haut | 1 |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | sous-partie | Taille | 1 |
| Taille des entrées de câbles | PG 11 | Type | Prolongation |
| Version boîtier | Capot prolongateur | Version système de fermeture | Etriers transversaux sur l#92embase |
| Version étrier | Etrier transversal | | |

Classifications

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Fiche de données**CIE #96 boîtiers
HDC 04A KOLU 1PG11G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

| | |
|-------------------------|---|
| Brochure/Catalogue | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Documentation technique | 1652500000 HDC_04A_KLU_1PG11G_STP_Blatt_1.pdf |
| Données techniques | EPLAN, WSCAD |
| Données techniques | STEP |

Fiche de données**CIE #96 boîtiers
HDC 04A KOLU 1PG11G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dessins**