

**Repérage d'équipements et appareillages  
SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Figure similaire

Le Servicepack est un sac contenant des symboles pré-imprimés sur feuilles perforées. Une solution complète pour le repérage de systèmes électriques, très résistante aux alcools alkylés et benzènes.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Type       | SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS  |
| Référence  | <a href="#">1707350002</a>   |
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages,<br>Repérage d'équipements et appareillages,<br>16 x 16 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190925321  |
| Cdt.       | 1 pièce(s)   |

## Fiche de données

### Repérage d'équipements et appareillages SERV-P. DIAM16 L2 SW/WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 16 mm   | Largeur (pouces)    | 0,63 inch  |
| Hauteur    | 16 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,63 inch  |
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Poids net  | 35,2 g  |                     |            |

### Caractéristiques générales

|                    |                              |   |                     |
|--------------------|------------------------------|---|---------------------|
| Adhésif            | Acrycopolymère permanent     | Caractères imprimés                       | caractères mélangés |
| Couleur            | noir                         | Couleur du matériau selon code couleurs   | 0                   |
| Impression         | L2                           | Largeur                                   | 16 mm               |
| Matériau           | Tissu, avec couche acrylique | Nombre de repérages par unité d'emballage | 200                 |
| Nombre par feuille | 20                           | plage de température d'utilisation        | -45...80 °C         |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a> |
|--------------------|-----------------------------|