





Central solar balcón 600W WiFi TX-271

Sistema solar para reducir tu consumo de energía, incl. WiFi y soporte

-  Plug and Play
-  800W Inversor
-  2x325W Panel solar
-  5m Cable de conexión
-  Sistema de red
-  Alto estándar de seguridad
-  Control de la energía a través de una aplicación
-  Soporte para montaje



- **Fácil instalación: enchufar, listo, ahorrar energía**
- **Incluye WiFi y soporte TX-246**
- **Apto para montaje en pared, suelo y barandilla**
- **Apto para la mayoría de paneles solares con marco (35 mm de grosor)**
- **Datos en tiempo real y alarmas en la APP S-Miles**
- **Adquisición de datos de producción de energía**
- **Microinversor ligero y compacto**
- **Adecuado para suministrar electricidad a la red doméstica de 230 V**
- **Potencia máxima de alimentación del inversor 800W**
- **Ideal para cubrir la base de carga durante el día en tu hogar**
- **Seguimiento de MPP para una inyección óptima**
- **Cumple con VDE**

Especificaciones técnicas :

Panel solar: Monocristalino

- Conexión de cables: MC4
- Potencia máxima: 325W
- Tensión de funcionamiento: 31,60V
- Corriente de funcionamiento: 10,29A
- Eficiencia del módulo: 22,70%
- Longitud del cable: Módulo1=90cm / Módulo2=90cm
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +85°C

Microinversor 800W

- Configurado a 600W, actualización automática tras el cambio de ley
- Potencia nominal de salida: 800VA
- Corriente nominal de salida: 3,48A
- Tensión nominal de salida: 230V
- Temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +65°C
- Transmisión: WiFi integrada
- Gama de frecuencias: 2,412 - 2,472GHz
- Potencia de transmisión radiada: máx. 18,4dBm/69,2mW

Peso (total) / Dimensiones (Panel solar):

50kg / 155,5 x 103,8 x 3,5cm

Compatibilidad: Aplicación "S-Miles Installer": iOS 13.0 o superior; Android 10.0 o superior / EN, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, PL, PO (10-2023)

Contenido del paquete: 1 microinversor fotovoltaico de 800W, 2 módulo solar de 325W, 1 Soporte TX-246 para 2 paneles solares, 1 cable de conexión de 5m, 1 manual de usuario

Rendimiento:

Potencia de la central eléctrica del balcón de 600 vatios
Ø rendimiento eléctrico / año 570 kWh
Ø rendimiento energético / día 1,56 kWh

Garantía:

Panel solar
 Garantía limitada de **25 años** para una potencia de salida del 80%
 Garantía limitada de **10 años** para el 90% de la potencia de salida
Micro inversor
 Garantía limitada de **12 años** (144 meses)

Número de artículo: 5118

