

**DMS 3**  
**DMS 3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

**Informations générales de commande**

Type	DMS 3
Référence	<a href="#">9007440000</a>
Version	Visseuse électrique dynamométrique, 1/4" DIN 3126 forme E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190404987
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	239 mm	Largeur (pouces)	9,409 inch
Hauteur	127 mm	Hauteur (pouces)	5 inch
Poids	400 g	Poids net	411,23 g
Diamètre	35 mm		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Caractéristiques techniques

Temps de charge 45 min

### Tournevis électrique

Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Chargeur - entrée	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Chargeur - sortie	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Poids	400 g	Poids - chargeur	700 g
Poids de la batterie	122 g	Ralenti	200 u. 400 min <sup>-1</sup>
Réglage du couple, max.	3 Nm	Réglage du couple, min.	0,3 Nm
Temps de charge	45 min	Tension d#92accumulation	2,4 V
Tension nominale	2,4 V		

### Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
Données techniques [WSCAD](#)

**Fiche de données**

**DMS 3**  
**DMS 3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

