

Comptage 001

ZCD126 90A agréé MID Multi-tarifs : base, heures creuses, EJP et tempo

Programmation sortie relais C1-C2 Voir détail prog. en page suivante	Ref MCI
Sortie Eau Chaude Sanitaire (ECS)	031071
Sortie Chauffage	031006



Compteur totalisateur de kWh pour réseau monophasé
Multi-tarifs : base, heures creuses, EJP et tempo
Agrément MID pour la refacturation de l'énergie
Sortie relais pour asservissement chauffe-eau ou chauffage
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables

Principales caractéristiques

- Pour courant monophasé 230V 50/60Hz.
- Intensités : démarrage 75mA / Nominale : 15A / Max : 90A.
- Compteur totalisateur sans remise à zéro.
- Comptage multi-tarifs : base, heures creuses, EJP et tempo.
- Equipé du récepteur 175Hz permettant le basculement automatique d'une période tarifaire à une autre.
- Sortie relais protégée par fusible 2A/250V permettant l'asservissement d'appareils électriques suivant les différentes périodes tarifaires.
- Précision classe 2.
- Affichage LCD :
 - 6 chiffres pour le totalisateur de kWh.
 - indication de la période tarifaire en cours.
 - affichage des index de consommation de chaque période tarifaire.
- Boîtier modulaire dimensions 179 x 122,5 x 60 mm à clipser sur rail DIN, longueur maxi 116,5 mm.
- Conforme à la directive 2004/22/EC (MID).
- Caches-bornes plombables.
- Equipé d'un détecteur de fraude en cas d'ouverture du bornier puissance.

Programmation sortie client C1-C2 suivant modèles

Modèle avec programmation Eau Chaude Sanitaire (ECS) ref 031071

PROGRAMMES	BLEU		BLANC		ROUGE	
	HC	HP	HC	HP	HC	HP
EAU 1	F	O	F	O	F	O
EAU 2	F	F	F	O	F	O
EAU 3	F	F	F	F	F	O

F : Fermé / O : Ouvert

Modèle avec programmation Chauffage ref 031006

PROGRAMMES	BLEU		BLANC		ROUGE	
	HC	HP	HC	HP	HC	HP
CHAU 0	O	O	O	O	O	O
CHAU 1	O	O	O	O	O	F
CHAU 2	O	O	O	O	F	F
CHAU 3	O	O	O	F	F	F
CHAU 4	O	O	F	F	F	F
CHAU 5	O	F	F	F	F	F
CHAU 6	F	F	F	F	F	F
CHAU C	O	F	O	F	O	F

F : Fermé / O : Ouvert