

**Presse
HTF 28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour clips et languettes avec
collerette ouverte ou roulée**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF 28
Référence	9013090000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.1mm², 1mm², B-Crimp
GTIN (EAN)	4008190129439
Cdt.	1 pièce(s)

**Presse
HTF 28**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	438 g	Poids net	449,98 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version mécanique, sans
compartiment amovible

Description du contact

Type de contact	Langnette / clip	Plage de sertissage, min.	0,1 mm ²
Plage de sertissage, max.	1 mm ²	Largeur du connecteur	2,8 mm

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,1 mm ²	Type de sertissage/-profil	B-Crimp
Profil de sertissage 1, max.	0,25 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	0,25 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	0,5 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	0,6 mm ²
Profil de sertissage 3, max.	1 mm ²		

Classifications

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments


Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN

Presse HTF 28

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

