

**Presse
HTF RSV 16 WI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	HTF RSV 16 WI
Référence	9013560000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 26AWG, 16AWG, Sertissage FoderB
GTIN (EAN)	4008190161163
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse HTF RSV 16 WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	205 mm	Largeur (pouces)	8,071 inch
Poids	445 g	Poids net	457,48 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	RSV- et DSTV-HD	Plage de sertissage, min.	26 AWG
Plage de sertissage, max.	16 AWG		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	26 AWG	Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB
Profil de sertissage 1, max.	24 AWG	Profil de sertissage 2, min.	22 AWG
Profil de sertissage 2, max.	20 AWG	Profil de sertissage 3, min.	22 AWG
Profil de sertissage 3, max.	20 AWG	Profil de sertissage 4, min.	16 AWG
Profil de sertissage 4, max.	18 AWG		

Classifications

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Declaration of the Manufacturer
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Données techniques	WSCAD

Fiche de données

**Presse
HTF RSV 16 WI**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

