

Presse CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour contacts décollés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

Informations générales de commande

Type	CTX CM 1.6/2.5 ZERT
Référence	9013690000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.14mm ² , 4mm ² , Sertissage W
GTIN (EAN)	4032248326419
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Poids	730 g	Poids net	750 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Description du contact

Type de contact	contacts décollés	Plage de sertissage, min.	0,14 mm ²
Plage de sertissage, max.	4 mm ²		

Données de l'outil - sertissage

Profil de sertissage 1, min.	0,14 mm ²	Type de sertissage/-profil	Sertissage W
Profil de sertissage 1, max.	0,5 mm ²	Profil de sertissage 2, min.	0,75 mm ²
Profil de sertissage 2, max.	1 mm ²	Profil de sertissage 3, min.	1,5 mm ²
Profil de sertissage 4, min.	2,5 mm ²	Profil de sertissage 5	4 mm ²

Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-06-02	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--

Fiche de données

Presse
CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

