

**Étriers
KLBUE 15-32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	KLBUE 15-32 SC
Référence	1718341001
Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
GTIN (EAN)	4032248032310
Cdt.	10 pièce(s)

Étriers KLBUE 15-32 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	33,25 mm	Largeur (pouces)	1,309 inch
Hauteur	32 mm	Hauteur (pouces)	1,26 inch
Profondeur	63,9 mm	Profondeur (pouces)	2,516 inch
Poids net	76,714 g		

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de fixation	monté
Type de montage	Vis	Version à I#92éprouve de I#92explosion	Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	argent
----------	-------	---------	--------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage
---------	-------------------------------

Dimensions

Longueur du filetage	4,8 mm	Pas en mm (P)	36 mm
----------------------	--------	---------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	32 mm	Diamètre de câble, min.	15 mm
-------------------------	-------	-------------------------	-------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Fiche de données**Étriers
KLBUE 15-32 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP