

ESG
SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Des versions pour les appareils des constructeurs suivants sont proposées :

- Siemens
- Télémecanique
- ABB
- Beckhoff
- Lumberg
- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou adhésives selon le type

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou adhésives selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	SCHS1
Référence	0138900000
Version	ESG, Accessoires x 17 mm, PVC, Couleur: noir
GTIN (EAN)	4008190009168
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

ESG
SCHS1
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	17 mm	Largeur (pouces)	0,669 inch
Hauteur	1 000 mm	Hauteur (pouces)	39,37 inch
Profondeur	6 mm	Profondeur (pouces)	0,236 inch
Poids net	87 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	noir
Couleur du matériau selon code couleurs	0	Halogène	Non
Largeur	17 mm	Matériau	PVC
plage de température d'utilisation	-20...80 °C		

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD, EPLAN
--------------------	------------------------------

ESG SCHS1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

