

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamme Weidmüller de repères de fils et de câbles offre des solutions pour les applications les plus diverses. Le domaine d'application va des petits fils jusqu'aux câbles de grosse section. La gamme comprend entre autre des systèmes de combinaisons avec des étiquettes indépendantes, des étuis transparents, des gaines thermo-rétractables et des repères qui sont fixés par des colliers de câble.

Informations générales de commande

Type	CLI RH 20-02 CLI R 02
Référence	0563700000
Version	CableLine, Support pour aiguille de montage, 55 x 55 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4008190291136
Cdt.	1 pièce(s)

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	55 mm	Largeur (pouces)	2,165 inch
Hauteur	55 mm	Hauteur (pouces)	2,165 inch
Profondeur	28 mm	Profondeur (pouces)	1,102 inch
Poids net	44 g		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Rouge
Couleur du matériau selon code couleurs	2	Halogène	Oui
Industries recommandées	Process, Machines	Largeur	55 mm
Matériau	Polyamide	plage de température d'utilisation	-40... 100 °C

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui
----------	-----

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	WSCAD
--------------------	-----------------------

CableLine **CLI RH 20-02 CLI R 02**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

