

**Outils
multi-stripax 6-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Type	multi-stripax 6-16
Référence	9202210000
Version	Outils, Outil à dénuder et à couper, Fils souples et rigides avec isolant PVC, 16mm ²
GTIN (EAN)	4032248486144
Cdt.	1 pièce(s)

Outils multi-stripax 6-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Poids	250 g	Poids net	509,1 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm	Coupe max. fils rigide	2,5 mm ²
Coupe max. fils souple	6 mm ²	Longueur de dénudage, minimale	2 mm
Section de raccordement du conducteur, max.	16 mm ²	Section de raccordement du conducteur, min.	6 mm ²
Section du conducteur (capacité de coupe)	6 mm ²	Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC

Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT U REMOTE 16/17 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Fiche de données

**Outils
multi-stripax 6-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

