

SAIL-VSA-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des connecteurs d'électrovannes comme câble de liaison avec connecteurs M12 et extrémité libre. L'état de l'électrovanne est signalé par une LED. Les électrovannes sont toutes équipées d'un circuit de protection. La gamme Weidmüller comprend des connecteurs d'électrovannes de type A, B, C selon la DIN et le standard industriel. En position enfichée on atteint l'indice de protection IP67. L'orientation de sortie est également très importante. Chez Weidmüller ce sont les versions 0 degré qui sont livrées ce qui signifie que la direction de la sortie de câble correspond au contact PE.

Informations générales de commande

Type	SAIL-VSA-M8W-3-1.5U
Référence	1026190150
Version	Connecteur d'électrovanne, Connecteur coudé - Connecteur EV, A
GTIN (EAN)	4032248751297
Cdt.	1 pièce(s)

SAIL-VSA-M8W-3-1.5U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net	84 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques câble

Nombre de pôles	3	Section du conducteur	0,5 mm ²
Longueur du câble	1,5 m	Matériau de la gaine	PUR
Couleur de la gaine	noir		

Caractéristiques techniques générales

Version	Connecteur coudé - Connecteur EV	Codage	Forme boîtier A (18 mm), M8 = aucun
Degré de protection	IP67, Vissé	Surface du contact	étamé
LED	Oui	Tension nominale	24 V
Courant nominal	4 A	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C
Protection par coupe-circuits	Diode d'écrêtage		

Classifications

ETIM 5.0	EC001855	ETIM 6.0	EC001855
eClass 6.2	27-06-91-90	eClass 7.1	27-06-91-90
eClass 8.1	27-06-91-90	eClass 9.0	27-06-03-12
eClass 9.1	27-06-03-11		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements


Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIL-VSA-M8W-3-1.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté




Schéma des pôles





Schéma des pôles



Schéma

