

**CIE #96 Connecteur enfichable
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers RockStar® HighPower sont en aluminium injecté de haute résistance et offrent une protection parfaite contre les conditions environnementales difficiles, grâce à nos optimisations incessantes. Le boîtier séparé en plusieurs parties permet à l'utilisateur de contrôler les processus au plus près de leur réalisation.

Informations générales de commande

Type	HDC 24B HP250 MPL3 TYP1
Référence	1079640000
Version	CIE ,96 Connecteur enfichable, Nombre de pôles: 3, Taille: 8
GTIN (EAN)	4032248841752
Cdt.	1 pièce(s)

**CIE #96 Connecteur enfichable
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	140 mm	Longueur (pouces)	5,512 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Hauteur	46 mm	Hauteur (pouces)	1,811 inch
Cote de fixation largeur	32 mm	Cote de fixation hauteur	130 mm
Poids net	95,91 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	120 °C	Température de fonctionnement , min.	-50 °C
--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------

Caractéristiques générales

Couleur	gris argent	Matériau	Acier inoxydable
Série	HighPower		

Classifications

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-01-92

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN
Données techniques	STEP

Fiche de données**CIE #96 Connecteur enfichable
HDC 24B HP250 MPL3 TYP1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**