

**Outils
IE-CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pour un dégainage optimum on utilise un CST avec cassette bleue.
La cassette de coupe bleue à double étage est spécialement destinée aux câbles Ethernet. Elle optimise le dégainage et permet de gagner du temps.

Informations générales de commande

Type	IE-CST
Référence	9204350000
Version	Outils, Outils à dégainer, Câbles informatiques coaxiaux et ronds
GTIN (EAN)	4032248653072
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils IE-CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3,937 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Profondeur	26 mm	Profondeur (pouces)	1,024 inch
Poids	85 g	Poids net	63,08 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Outil à dénuder

Diamètre du conducteur max.	8 mm	Diamètre du conducteur min.	2,5 mm
Type de câble	Câbles informatiques coaxiaux et ronds		

Classifications

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000385
ETIM 5.0	EC000385	ETIM 6.0	EC000163
UNSPSC	27-11-15-03	eClass 5.1	21-04-06-02
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-04-37-06		

Informations sur le produit

Informations sur le produit IE-CST including blade cassette (9032020000), adjusted to Weidmüller Ethernet cable.

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)
[CAT 8 SAI 15/16 EN](#)

Fiche de données

**Outils
IE-CST**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

