

Outils de test LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

Type	LAN USB TESTER
Référence	9205400000
Version	Testeur de continuité pour câble informatique
GTIN (EAN)	4032248732128
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils de test LAN USB TESTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	135 mm	Largeur (pouces)	5,315 inch
Hauteur	27 mm	Hauteur (pouces)	1,063 inch
Profondeur	65 mm	Profondeur (pouces)	2,559 inch
Poids	174 g	Poids net	355 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Appareils de mesure et de test

Affichage	LED	Degré de protection	IP44
Dimensions coffret déporté	65 x 28 x 27 mm	Longueur de câble contrôlable, max.	1 000 m
Poids coffret déporté	30 g	Puissance	Batterie 9 V
Type de raccordement	RJ45, USB A, USB B	testé et approuvé selon	EN/CEI 61010

Classifications

ETIM 3.0	EC000495	ETIM 4.0	EC000069
ETIM 5.0	EC000069	ETIM 6.0	EC002080
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-11-06
eClass 6.2	27-20-03-01	eClass 7.1	27-20-03-01
eClass 8.1	27-20-03-01	eClass 9.0	27-20-11-08
eClass 9.1	27-20-03-90		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données

**Outils de test
LAN USB TESTER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

