

**Klippon POK (boîtier vide en polyester)
POK MOPL 0808**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Plaques de montage pour boîtiers Klippon® POK**

Plaques de montage en tôle d'acier de 2 mm, pour montage longitudinal et transversal de rails DIN, ou pour le montage de composants directement sur les plaques de montage.

Informations générales de commande

Type	POK MOPL 0808
Référence	9510570000
Version	Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 64 mm, Largeur: 69 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
GTIN (EAN)	4032248415274
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Klippon POK (boîtier vide en polyester) POK MOPL 0808

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	69 mm	Largeur (pouces)	2,717 inch
Hauteur	64 mm	Hauteur (pouces)	2,52 inch
Profondeur	1,5 mm	Profondeur (pouces)	0,059 inch
Cote de fixation largeur	59 mm	Poids net	11 g

Caractéristiques générales

Résistance du matériau	1,5 mm	Matériau	Tôle d'acier, zinguée
Surface	zingué		

Caractéristiques générales accessoires

Cote de fixation largeur	59 mm	Matériau	Tôle d'acier, zinguée
Résistance du matériau	1,5 mm	Surface	zingué
Type de fixation	Vissé		

Classifications

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Données techniques	EPLAN.WSCAD
Données techniques	STEP