

**CIE #96 boîtiers  
HDC 32B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

| Type       | HDC 32B ADBO                                                                                                                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1218800000</a>                                                                                                           |
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 10, Degré de protection: IP65, Embase encastrée, Etriers transversaux sur le capot, Standard, a. couvercle |
| GTIN (EAN) | 4008190070557                                                                                                                        |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                           |

**CIE #96 boîtiers  
HDC 32B ADBO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|                          |          |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|------------|
| Largeur                  | 116,8 mm | Largeur (pouces)         | 4,598 inch |
| Hauteur                  | 55 mm    | Hauteur (pouces)         | 2,165 inch |
| Profondeur               | 126,6 mm | Profondeur (pouces)      | 4,984 inch |
| Cote de fixation largeur | 110 mm   | Cote de fixation hauteur | 65 mm      |
| Poids net                | 317 g    |                          |            |

**Températures**

Température limite -40 °C ... 125 °C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Caractéristiques générales**

|                               |                                                             |                                       |                  |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Boîtiers CEM                  | Non                                                         | Degré de protection                   | IP65             |
| Matériau de base du boîtier   | Aluminium injecté                                           | Matériau de l'élément de verrouillage | Acier inoxydable |
| Remarque indice de protection | Indice de protection pour cette version avec couvercle IP20 | Surface                               | Électrolaqué     |

**Dimensions**

|                                 |        |                   |         |
|---------------------------------|--------|-------------------|---------|
| Distance des trous, longueur A2 | 110 mm | Hauteur boîtier B | 55 mm   |
| Hauteur socle B1                | 7 mm   | Largeur boîtier C | 82,5 mm |
| Largeur socle C1                | 89 mm  | Longueur boîtier  | 94 mm   |

**Version**

|                |                    |                                         |                                   |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Forme          | Standard           | Indiqué pour ModuPlug®                  | Oui                               |
| Joint          | NBR                | Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | sous-partie                       |
| Protection     | a couvercle        | Taille                                  | 10                                |
| Type           | Embase (traversée) | Version boîtier                         | Embase encastrée                  |
| Version capot  |                    | Version système de fermeture            | Etriers transversaux sur le capot |
| Version étrier | a. couvercle       |                                         |                                   |
|                | Etrier transversal |                                         |                                   |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Fiche de données****CIE #96 boîtiers  
HDC 32B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Documentation technique | <a href="#">1218800000 HDC 32B ADBO STP Blatt 1.pdf</a>                 |
| Données techniques      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                            |
| Données techniques      | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**Fiche de données****CIE #96 boîtiers  
HDC 32B ADBO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**