

**Tournevis
SDIS SL 1.0X5.5X125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	SDIS SL 1.0X5.5X125
Référence	1274680000
Version	Outils de montage, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 125 mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm
GTIN (EAN)	4050118073263
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Tournevis SDIS SL 1.0X5.5X125

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	243 mm	Largeur (pouces)	9,567 inch
Poids net	65 g	Diamètre	36 mm

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Outils à couper

Epaisseur de la lame (A)	1 mm	Forme	Fendue
Largeur de la lame (B)	5,5 mm	longueur de la lame	125 mm

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC000174
ETIM 5.0	EC000174	ETIM 6.0	EC000158
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-04-07
eClass 9.1	21-04-04-07		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Manufacturer's Declaration - Screwdrivers
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN CAT 1 TERM 16/17 EN

Fiche de données

**Tournevis
SDIS SL 1.0X5.5X125**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

