

**CIE #96 boîtiers  
HDC 04A DMDL 2B0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Le système de verrouillage sophistiqué est fabriqué en acier inoxydable. Ce qui implique une longue vie utile, une excellente résistance à la corrosion et une bonne tenue aux chocs.

Le verrouillage du boîtier garantit la sécurité du système. Notre système à ressort, unique et breveté, garantit un verrouillage sûr du boîtier et protège ce dernier contre toute ouverture inopinée.

Le repérage laser permet une identification immédiate. Pour pouvoir affecter chaque produit de façon immédiate, un repérage durable est imprimé au laser directement sur le boîtier.

Les boîtiers Weidmüller RockStar® IP65 / NEMA de type 4X s'imposent, quand il s'agit de coffrets industriels avec indice de protection IP65.

**Informations générales de commande**

| Type       | HDC 04A DMDL 2B0                                                                                                                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence  | <a href="#">1665750000</a>                                                                                                                 |
| Version    | CIE ,96 boîtiers, Taille: 1, Degré de protection: IP65, Couverture pour parties inférieures, Etriers transversaux sur I,92embase, Standard |
| GTIN (EAN) | 4008190422776                                                                                                                              |
| Cdt.       | 1 pièce(s)                                                                                                                                 |

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 04A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 36,5 mm | Largeur (pouces)    | 1,437 inch |
| Hauteur    | 17,5 mm | Hauteur (pouces)    | 0,689 inch |
| Profondeur | 26,8 mm | Profondeur (pouces) | 1,055 inch |
| Poids net  | 14,6 g  |                     |            |

**Températures**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Température limite | -40 °C ... 125 °C |
|--------------------|-------------------|

**Conformité environnementale du produit**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Caractéristiques générales**

|                             |                   |                     |              |
|-----------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| Boîtiers CEM                | Non               | Degré de protection | IP65         |
| Matériau de base du boîtier | Aluminium injecté | Surface             | Électrolaqué |

**Dimensions**

|                   |               |                   |         |
|-------------------|---------------|-------------------|---------|
| Entrée du câble   | pour insert F | Hauteur boîtier B | 17,5 mm |
| Largeur boîtier C | 26,8 mm       | Longueur boîtier  | 26,8 mm |

**Version**

|                                         |                                     |                 |                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Entrée du câble                         | pour insert F                       | Forme           | Standard                           |
| Indiqué pour ModuPlug®                  | Non                                 | Joint           | NBR                                |
| Partie supérieure/sous-partie/Couvercle | Couvercle                           | Taille          | 1                                  |
| Type                                    | Protection                          | Version boîtier | Couvercle pour parties inférieures |
| Version système de fermeture            | Etriers transversaux sur I#92embase | Version étrier  | Etrier transversal                 |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-26-12-03 | eClass 7.1 | 27-44-02-02 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-02 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**Agréments**

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### **CIE #96 boîtiers HDC 04A DMDL 2BO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

|                         |                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue      | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>     |
| Documentation technique | <a href="#">1665750000_HDC_04A_DMDL_2BO_STP_Blatt_1.pdf</a>                 |
| Données techniques      | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                |
| Données techniques      | <a href="#">1665750000_HDC_04A_DMDL_2BO_STP.dxf</a><br><a href="#">STEP</a> |

**Fiche de données**

**CIE #96 boîtiers**  
**HDC 04A DMDL 2B0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**