

**Outils de test
VT MASTER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Type	VT MASTER
Référence	9918880000
Version	Testeur de tension 2 pôles type 1157, Oui - visuel + sonore
GTIN (EAN)	4032248405763
Cdt.	1 pièce(s)

Outils de test VT MASTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	235 mm	Largeur (pouces)	9,252 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1,102 inch
Profondeur	60 mm	Profondeur (pouces)	2,362 inch
Poids	181 g	Poids net	272 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Appareils de mesure et de test

Affichage	LED	Affichage tension alternative	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V
Affichage tension continue	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V	Catégorie du circuit de mesure	CAT III 600 V
Degré de protection	IP54	Essai d'isolation	6 kV
Plage de fréquence, max.	65 Hz	Plage de fréquence, min.	0 Hz
Plage de mesure de tension/AC	12-690 V	Plage de mesure de tension/DC	690 V
Température de fonctionnement, max.	55 °C	Tension nominale, max.	690 V AC/DC
Tension nominale, min.	12 V	Tenue aux tensions crêtes	6 kV
Test de continuité	Oui - visuel + sonore	Type de pile	Pile 1,5 V type AAA
température de fonctionnement, min.	-15 °C	testé et approuvé selon	IEC 61243-3:2014 (DIN EN 61243-3:2015-08)

Classifications

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	9918880000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Documentation utilisateur	BANL_manual 2pol Tester
Notification de modification produit	PCN-PW641110-20180410-00-A EN PCN-PW641110-20180410-00-A DE