

Outils de test
VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Disponible jusqu'à	1970-01-01
Type	VT
Référence	9918950000
Version	Testeur de tension bipolaire, Non
GTIN (EAN)	4032248405831
Cdt.	1 pièce(s)

Outils de test VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	190 mm	Largeur (pouces)	7,48 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Profondeur	55 mm	Profondeur (pouces)	2,165 inch
Poids	115 g	Poids net	115 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Appareils de mesure et de test

Affichage	LED	Affichage tension alternative	12, 50, 120, 230, 400, 690 V
Affichage tension continue	12, 50, 120, 230, 400, 690 V	Catégorie du circuit de mesure	CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Degré de protection	IP64	Essai d'isolation	5 kV
Plage de fréquence, max.	65 Hz	Plage de fréquence, min.	0 Hz
Plage de mesure de tension/AC	12-690 V	Plage de mesure de tension/DC	1000 V
Température de fonctionnement, max.	55 °C	Tension nominale, max.	690 V AC/DC
Tension nominale, min.	12 V AC/DC	Tenue aux tensions crêtes	5 kV
Test de continuité	Non	température de fonctionnement, min.	-15 °C
testé et approuvé selon	EN/CEI 61010, EN 61243-3 2010		

Classifications

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	9918950000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Documentation utilisateur	Manual

Fiche de données

Outils de test
VT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

