

**ADAP (adaptateurs, extensions et réductions)
ADAP EX 1NPT-M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamme de presse-étoupe est complétée par de nombreux accessoires.

Les adaptateurs servent de pièces de liaison entre les trous taraudés et les presse-étoupes de différents types et cotes d'alésages.

Informations générales de commande

Type	ADAP EX 1NPT-M20
Référence	1737630000
Version	ADAP (adaptateurs, extensions et réductions), Adaptateur, 1" NPT ,M 20, IP54, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4008190957650
Cdt.	1 pièce(s)

ADAP (adaptateurs, extensions et réductions)

ADAP EX 1NPT-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 111 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP54	Degré de protection avec GWDR	IP54
Filetage (extérieur)	1" NPT	Filetage (intérieur)	M 20
Matériau	Laiton, nickelé	Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Presse-étoupes	Métrique
Remarque : degré de protection	Veuillez suivre les instructions de fonctionnement pour atteindre une protection IP plus élevée.		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD

Classifications

ETIM 3.0	EC000441	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-92-01
eClass 6.2	27-14-91-11	eClass 7.1	27-14-91-11
eClass 8.1	27-14-91-11	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
 Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)