

**THM**  
**THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Type                  | THM MT30x 101/150 SI/G                                             |
| Référence             | <a href="#">1778170000</a>                                         |
| Version               | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 150 x 101 mm, argent |
| GTIN (EAN)            | 4032248158904                                                      |
| Cdt.                  | 1 pièce(s)                                                         |
| imprimante compatible | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>              |

**THM**  
**THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 101 mm  | Largeur (pouces)    | 3,976 inch |
| Hauteur    | 150 mm  | Hauteur (pouces)    | 5,905 inch |
| Profondeur | 0,08 mm | Profondeur (pouces) | 0,003 inch |
| Poids net  | 649 g   |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                     |                    |                       |                            |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
| Adhésif                             | Colle acrylate     | Agrément selon UL 969 | Oui                        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0                | Couleur               | argent                     |
| Halogène                            | Non                | Largeur               | 101 mm                     |
| Matériau                            | Polyester          | Nombre par rouleau    | 250                        |
| Procédé d'impression                | Transfer thermique | Version               | autoadhésif, sans halogène |
| plage de température d'utilisation  | -40...150 °C       |                       |                            |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**THM**  
**THM MT30x 101/150 SI/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**