

DMS 3
DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les tournevis dynamométrique Weidmüller ont une forme ergonomique et se prêtent bien de ce fait à une utilisation d'une seule main. Ils permettent de travailler sans fatigue dans toutes les directions de montage. Vous disposez en plus d'une limitation automatique du couple et d'une grande précision de reproductibilité.

Informations générales de commande

Type	DMS 3 SET 2
Référence	9007480000
Version	Visseuse électrique dynamométrique, 1/4" DIN 3126 forme E6,3, 3
GTIN (EAN)	4008190405298
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

DMS 3 DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	325 mm	Largeur (pouces)	12,795 inch
Profondeur	205 mm	Profondeur (pouces)	8,071 inch
Poids	2 004 g	Poids net	1 928 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Temps de charge 1 h

Tournevis électrique

Batterie - pile	Cellules Ni-Mh	Chargeur - entrée	230 V AC; 50 Hz; 50 mA
Chargeur - sortie	2,9 V AC; 1,4 A; 4,1 VA	Logement embout	1/4" DIN 3126 forme E6,3
Poids	2 004 g	Poids - chargeur	700 g
Poids de la batterie	122 g	Ralenti	200 u. 400 min ⁻¹
Réglage du couple, max.	3 Nm	Réglage du couple, min.	0,3 Nm
Temps de charge	1 h	Tension d#92accumulation	2,4 V
Tension nominale	2,4 V		

Classifications

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC001395
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-05-08-90	eClass 7.1	21-05-08-04
eClass 8.1	21-05-08-04	eClass 9.0	21-05-21-90
eClass 9.1	21-04-04-17		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Données techniques [WSCAD](#)

Fiche de données

DMS 3
DMS 3 SET 2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

