

Presse HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Pinces à sertir pour connecteurs pour fibre optique

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	HTX LWL
Référence	9011360000
Version	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal, Sertissage rond
GTIN (EAN)	4008190151249
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Presse HTX LWL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids	415 g	Poids net	415,08 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	--

Description du contact

Type de contact	Connecteurs optiques
-----------------	----------------------

Données de l'outil - sertissage

Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal, Sertissage rond	Taille de la clé six pans (A)	3,15 mm
Taille de la clé six pans (A 2)	4,85 mm	Crimpstation, Largeur (B 1)	6 mm
Crimpstation, Largeur (B 2)	6 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Agréments

Agréments



Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
--------------------	--------------------------------------

Fiche de données

**Presse
HTX LWL**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

