

**Ethernet industriel
IE-PI-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Type	IE-PI-SCRJ-SM
Référence	1067390000
Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, monomode
GTIN (EAN)	4032248820863
Cdt.	10 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 19,4 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14
Couleur	autres	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Description de l'article	Connecteur SCRJ, monomode
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, PA	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	SCRJ	Raccordement 2	Sertissage

Normes

Norme de connecteur	CEI 61754-24	Certificat N° (UL)	E477798
---------------------	--------------	--------------------	---------

Classifications

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-PI-SCRJ-SM**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**