

**SwitchMark  
SM 27/12.5 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com




Figure similaire

SM est un repère MultiCard pour le repérage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Les systèmes de marquage PrintJet Pro, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo permettent de réaliser des plaquettes personnalisées.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | SM 27/12.5 MC NE GE                                                                          |
| Référence             | <a href="#">1131860000</a>                                                                   |
| Version               | SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 12.5 x 27 mm, Support SwitchMark, jaune |
| GTIN (EAN)            | 4032248912421                                                                                |
| Cdt.                  | 80 pièce(s)                                                                                  |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                                                   |

**SwitchMark**  
**SM 27/12.5 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 27 mm   | Largeur (pouces)    | 1,063 inch |
| Hauteur    | 12,5 mm | Hauteur (pouces)    | 0,492 inch |
| Profondeur | 1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Poids net  | 1,26 g  |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                         |                    |                                         |               |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------|
| Application / fabricant | Support SwitchMark | Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-2           |
| Couleur                 | jaune              | Couleur du matériau selon code couleurs | 4             |
| Halogène                | Non                | Largeur                                 | 27 mm         |
| Matériau                | Polyamide 66       | plage de température d'utilisation      | -40... 100 °C |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données**

**SwitchMark**  
**SM 27/12.5 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**