

**Outils à couper
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Outils à couper en version à cliquet Destiné à une coupe sans écrasement de conducteurs en cuivre et en aluminium. Faible force manuelle grâce à une transmission par levier optimisée et un entraînement excentrique très élaboré.

Informations générales de commande

Type	KT 55
Référence	9202060000
Version	Outils à couper ,Coupe-câble annulaire
GTIN (EAN)	4032248482191
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Outils à couper KT 55

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	365 mm	Largeur (pouces)	14,37 inch
Hauteur	115 mm	Hauteur (pouces)	4,528 inch
Profondeur	45 mm	Profondeur (pouces)	1,772 inch
Poids	1 450 g	Poids net	1 486,7 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques techniques

Version mécanique à une main

Outils à couper

Câble aluminium - multibrin, max. Ø	55 mm	Câble aluminium multibrin, max (mm ²)	500 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (kcmil)	1 000 kcmil	Câble cuivre - multibrin, max.	500 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max. (kcmil)	1 000 kcmil	Câble cuivre - souple, max.	500 mm ²
Câble cuivre - souple, max. (kcmil)	1 000 kcmil	Câble cuivre, max. Ø	55 mm
Câble sectoriel aluminium	4 x 150 SE	Câble sectoriel cuivre	3 x 150 SM
Câbles informatiques/téléphonique/de commande, Ø max.	55 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000142	ETIM 6.0	EC000142
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-90-11
eClass 8.1	21-04-90-11	eClass 9.0	21-04-47-01
eClass 9.1	21-04-90-11		

Agréments

Agréments






Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Fiche de données**Outils à couper
KT 55**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Exemple d'utilisation**

-  Cu + Al: max. 55 mm
-  Cu: max. 500 mm²
Al: max. 500 mm²
-  Cu: max. 500 mm²

