


**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Les nouveaux repères SwitchMark ont été conçus pour l'identification des sélecteurs rotatifs de ABB (SM 19/42 K MC) , ainsi que pour les appareils de commande et de signalisation de Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Indiqué pour :

SM 18/9.5 K MC : Siemens, type 3SB

SM 19/42 K MC : ABB, support de repérage type ONFB72

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	SM 18/9.5 K MC NE GE
Référence	1248590000
Version	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, jaune
GTIN (EAN)	4050118038958
Cdt.	200 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

**SwitchMark
SM 18/9.5 K MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0,709 inch
Hauteur	9,5 mm	Hauteur (pouces)	0,374 inch
Profondeur	1 mm	Profondeur (pouces)	0,039 inch
Poids net	0,57 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	Application / fabricant	Siemens 3 SB
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Halogène	Non
Largeur	18 mm	Matériau	Polyamide 66
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40...60 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 18/9.5 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation




Figure similaire

