

**SwitchMark
SM 19/42 K MC NE WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Figure similaire

Les nouveaux repères SwitchMark ont été conçus pour l'identification des sélecteurs rotatifs de ABB (SM 19/42 K MC) , ainsi que pour les appareils de commande et de signalisation de Siemens (SM 18/9.5 K MC).

Indiqué pour :

SM 18/9.5 K MC : Siemens, type 3SB

SM 19/42 K MC : ABB, support de repérage type ONFB72

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	SM 19/42 K MC NE WS
Référence	1248620000
Version	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 19 x 42 mm, blanc
GTIN (EAN)	4050118039016
Cdt.	40 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SwitchMark
SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Hauteur	19 mm	Hauteur (pouces)	0,748 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	3,1 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	blanc	Couleur du matériau selon code couleurs	9
Halogène	Non	Largeur	42 mm
Matériau	Polyamide 66	Version	autoadhésif
plage de température d'utilisation	-40...60 °C		

Classifications

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-37-12-25	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 19/42 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



Figure similaire

