

**Outils  
multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

**Informations générales de commande**

Type	multi-stripax 0.75-4 <sup>2</sup> SL
Référence	<a href="#">9203610000</a>
Version	Outils, Outil à dénuder et à couper, Fils souples et rigides avec isolant PVC
GTIN (EAN)	4032248563968
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Outils multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	250 mm	Largeur (pouces)	9,842 inch
Hauteur	85 mm	Hauteur (pouces)	3,346 inch
Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Poids	250 g	Poids net	519,28 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Outil à dénuder

Coupe max. câble plat	10,2 mm x 4 mm	Coupe max. fils rigide	2,5 mm <sup>2</sup>
Coupe max. fils souple	6 mm <sup>2</sup>	Longueur de dénudage, minimale	2 mm
Type de câble	Fils souples et rigides avec isolant PVC		

### Classifications

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.0	21-04-37-06
eClass 9.1	21-04-37-06		

### Agréments

Agréments



### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Fiche de données**

**Outils  
multi-stripax 0.75-4<sup>2</sup>SL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

**Exemple d'utilisation**

---

