

**ClipCard
CC 15/17 K MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

Informations générales de commande

Type	CC 15/17 K MC NE RT
Référence	1288320000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 17 mm, Rouge
GTIN (EAN)	4050118079753
Cdt.	80 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000
Produit de remplacement	1876600000

**ClipCard
CC 15/17 K MC NE RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Largeur	17 mm
Hauteur	15 mm
Profondeur	1 mm
Poids net	1,263 g

Largeur (pouces)	0,669 inch
Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur (pouces)	0,039 inch

Caractéristiques générales

Adhésif	Bande adhésive double-face
Couleur	Rouge
Halogène	Non
Largeur	17 mm
Version	autoadhésif

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur du matériau selon code couleurs	2
Industries recommandées	Machines
Matériau	Polyamide 66
plage de température d'utilisation	-40...60 °C

Classifications

ETIM 5.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-06-29

ETIM 6.0	EC001288
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP

Fiche de données

ClipCard
CC 15/17 K MC NE RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins