

**MetalliCard  
CC-M 30/60 2X3 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les MetalliCards sont disponibles en aluminium ou en acier inox pour assurer une large gamme d'exigences en matière de repérage. Les étiquettes plaquées chrome sont une alternative économique pour des applications diverses, et en particulier elles s'illustrent par la haute qualité de leur impression en contrastes multicolores.

Concernant les industries chimique ou du process, exigeantes en matière de technologie, vous faites le choix de la sécurité en utilisant les MetalliCard en acier inox, grâce à leur résistance exceptionnelle. Leur format couvre toute la gamme des besoins en identification d'équipements. Petit appareillage ou plaques signalétiques, elles assurent des procédés de repérage de haute qualité. Les MetalliCards offrent aussi des caractéristiques d'installation optimales. Les MetalliCards sont universellement utilisables grâce à leurs diverses options de mise en place : collage, rivetage, avec supports d'étiquettes ou rails ou en combinaison avec colliers de câble en acier.

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type                  | CC-M 30/60 2X3 ST                                                        |
| Référence             | <a href="#">1327870000</a>                                               |
| Version               | MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 30 x 60 mm, argent |
| GTIN (EAN)            | 4050118132717                                                            |
| Cdt.                  | 100 pièce(s)                                                             |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                               |

**MetalliCard**  
**CC-M 30/60 2X3 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Largeur    | 60 mm  | Largeur (pouces)    | 2,362 inch |
| Hauteur    | 30 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,181 inch |
| Profondeur | 0,5 mm | Profondeur (pouces) | 0,02 inch  |
| Poids net  | 6,7 g  |                     |            |

**Caractéristiques générales**

|                                    |              |                         |                                       |
|------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Couleur                            | argent       | Industries recommandées | Énergie, Process                      |
| Largeur                            | 60 mm        | Matériau                | Acier inox micro-gravé<br>1.4301 (ST) |
| plage de température d'utilisation | -55...130 °C |                         |                                       |

**Repérage d'équipements et appareillages**

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Diamètre du trou de perçage | 3,3 mm |
|-----------------------------|--------|

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

### **MetalliCard CC-M 30/60 2X3 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Exemple d'utilisation

