

**Outils de test**  
**VT CTB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage à LED
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

**Informations générales de commande**

Disponible jusqu'à	1970-01-01
Type	VT CTB
Référence	<a href="#">9918970000</a>
Version	Testeur de tension bipolaire, Non
GTIN (EAN)	4032248405855
Cdt.	1 pièce(s)

## Fiche de données

### Outils de test VT CTB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Largeur	137 mm	Largeur (pouces)	5,394 inch
Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0,827 inch
Profondeur	19 mm	Profondeur (pouces)	0,748 inch
Poids	50 g	Poids net	50 g

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Appareils de mesure et de test

Affichage	LED	Degré de protection	IP40
Plage de fréquence, max.	65 Hz	Plage de fréquence, min.	0 Hz
Plage de mesure de tension/AC	3-48 V	Plage de mesure de tension/DC	48 V
Température de fonctionnement, max.	50 °C	Tension nominale, max.	48 V DC
Tension nominale, min.	3 V DC	Test de continuité	Non
température de fonctionnement, min.	-10 °C	testé et approuvé selon	EN 61010-1, EN 61326

### Classifications

ETIM 3.0	EC000494	ETIM 4.0	EC000494
ETIM 5.0	EC000494	ETIM 6.0	EC000494
UNSPSC	41-11-36-37	eClass 5.1	27-20-03-08
eClass 6.2	27-20-03-08	eClass 7.1	27-20-03-08
eClass 8.1	27-20-03-08	eClass 9.0	27-20-03-08
eClass 9.1	27-20-03-08		

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)  
 Documentation utilisateur [Manual](#)

**Fiche de données**

**Outils de test  
VT CTB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

