

CableLine
CLI MH 110 HSTR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les repères d'identification CLI M sont insérés dans les bandes de support CLI MH et fixés à l'aide de colliers. Le système est particulièrement adapté aux conducteurs et aux câbles de grosse section.

Avantages :

- Marqueur combiné pour repères de câbles et tuyaux
- Une taille unique pour tous les diamètres supérieurs à 16 mm²
- Des possibilités de combinaison illimitées
- Repères fermés, fixés définitivement
- Excellente lisibilité

Informations générales de commande

Type	CLI MH 110 HSTR
Référence	0189400000
Version	CableLine, Accessoires, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, noir
GTIN (EAN)	4008190144784
Cdt.	100 pièce(s)

CableLine
CLI MH 110 HSTR
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	11,3 mm
Hauteur	110 mm
Profondeur	3 mm
Poids net	1,29 g

Largeur (pouces)	0,445 inch
Hauteur (pouces)	4,331 inch
Profondeur (pouces)	0,118 inch

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Couleur du matériau selon code couleurs 0

Largeur 11,3 mm

Type d'impression vierge

plage de température d'utilisation -30...100 °C

Couleur noir

Industries recommandées

Process, Machines

Matériau Polyamide 66

Version sans halogène

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur 10 - 317 mm

Diamètre extérieur du conducteur, min.

10 mm

Section de raccordement du conducteur, min.

16 mm²

Diamètre extérieur du conducteur, max. 317 mm

Section de raccordement du conducteur, max. 500 mm²
Classifications

ETIM 3.0 EC001530

ETIM 5.0 EC001530

UNSPSC 44-12-17-08

eClass 6.2 27-40-04-01

eClass 8.1 27-14-91-03

eClass 9.1 27-40-06-29

ETIM 4.0 EC001530

ETIM 6.0 EC001530

eClass 5.1 27-14-91-03

eClass 7.1 27-14-91-03

eClass 9.0 27-40-04-01

Agréments

ROHS

Conforme

Téléchargements
Données techniques [WSCAD, EPLAN](#)

CableLine CLI MH 110 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation

