

**Accessoires
SH 1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	SH 1
Référence	0299860000
Version	Accessoires, Support-rail, Polyamide 66
GTIN (EAN)	4008190135133
Cdt.	20 pièce(s)

Accessoires

SH 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	26 mm	Largeur (pouces)	1,024 inch
Hauteur	24,5 mm	Hauteur (pouces)	0,965 inch
Profondeur	24 mm	Profondeur (pouces)	0,945 inch
Poids net	2 g		

Températures

Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
Température d'utilisation permanente, max.	100 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct	Type de montage	Vissé
------------------------	----------------	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Polyamide 66	Surface	tous les autres
Couleur	beige	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2

Raccordement (raccordement nominal)

Type de raccordement	autres
----------------------	--------

Classifications

ETIM 3.0	EC000485	ETIM 4.0	EC000485
ETIM 5.0	EC000485	ETIM 6.0	EC001166
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-06-04
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-92-14	eClass 9.0	27-40-06-07
eClass 9.1	27-14-11-92		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	02961_SH_1_DXF.dxf STEP