

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 28/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com




Figure similaire

Le PageTab est constitué d'étiquettes en textile tissé, sous forme d'une feuille. A l'exception du modèle 8 x 20, toutes ces étiquettes sont pourvues d'un bord noir.

Informations générales de commande

Type	PAGETAB 28/11
Référence	1686190000
Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 11 x 28 mm, jaune
GTIN (EAN)	4008190492601
Cdt.	25 pièce(s)

Fiche de données

Repérage d'équipements et appareillages PAGETAB 28/11

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1,102 inch
Hauteur	11 mm	Hauteur (pouces)	0,433 inch
Profondeur	0,08 mm	Profondeur (pouces)	0,003 inch
Poids net	12,4 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Acrycopolymère permanent	Couleur	jaune
Couleur du matériau selon code couleurs	4	Impression	Neutre
Largeur	28 mm	Matériau	Tissu, avec couche acrylique
Nombre de repérages par unité d'emballage	3 125	Nombre par feuille	125
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-29...93 °C

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

**Repérage d'équipements et appareillages
PAGETAB 28/11**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

