

Accessoires
CB 290/4.5 BLACK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Colliers de serrage CB pour la fixation de câbles et de repères.

- Ils sont particulièrement adaptés à la fixation des repères de câble CLI M, SFX, WKM et WKS.
- Conforme CEI 62275: 2006
- Polyamide résistant à la rupture PA 6.6 avec classe d'inflammabilité V2 à UL-94

Informations générales de commande

Type	CB 290/4.5 BLACK
Référence	1697920000
Version	Colliers de serrage, Hauteur x largeur: 290 x 4.5 mm, Polyamide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190882990
Cdt.	100 pièce(s)

Fiche de données

Accessoires CB 290/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	4,5 mm	Largeur (pouces)	0,177 inch
Hauteur	290 mm	Hauteur (pouces)	11,417 inch
Profondeur	1,4 mm	Profondeur (pouces)	0,055 inch
Poids net	1,97 g		

Matériel d'installation

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Diamètre de câble, max.	80 mm
Matériau	Polyamide 66	Plage de température d'utilisation, max.	85 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Tenue à la traction	220 N

Classifications

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	DE PI830000 160627 001
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP

Fiche de données

**Accessoires
CB 290/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

