

**SKMU MS (contre-écrou laiton)
SKMU PG21-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Weidmüller propose dans sa gamme de nombreux systèmes d'entrée de câbles et de fils : différents types de presse-étoupes en plastique, laiton et inox avec indices de protection IP 66, 67, 68 ou IP 69 K. Avec des systèmes d'entrée multicâbles/multifilaires, il est possible de faire passer des câbles préconfectionnés simplement et rapidement dans les équipements. Les presse-étoupes et les systèmes d'entrée de câbles et de fils existent également avec certification Ex.

- Presse-étoupes en plastique et en laiton
- Presse-étoupes CEM
- Pour zones explosibles
- Agréments VDE, CSA et UL

Informations générales de commande

Type	SKMU PG21-MS
Référence	1719200000
Version	SKMU MS (contre-écrou laiton), Contre-écrou, PG 21, 3.5 mm, Laiton, nickelé
GTIN (EAN)	4008190352424
Cdt.	100 pièce(s)

**SKMU MS (contre-écrou laiton)
SKMU PG21-MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 7,15 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Caractéristiques générales

Epaisseur	3,5 mm	Diamètre extérieur	36,96 mm
Epaisseur	3,5 mm	Filetage (extérieur)	PG 21
Filetage (intérieur)	PG 21	Longueur du filetage	3,5 mm
Matériau	Laiton, nickelé	Presse-étoupes	PG
Taille de clé 1	32 mm		

Classifications

ETIM 3.0	EC000940	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000940
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-11-07-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-24
eClass 9.1	27-14-44-24		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Brochure/Catalogue [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)
Données techniques [EPLAN, WSCAD](#)

Fiche de données**SKMU MS (contre-écrou laiton)
SKMU PG21-MS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Dessins**