

**Étriers
KLBUE 3-8 CPF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit**Blindage et mise à la terre**

Notre conducteur de protection et nos bornes de blindage intègrent différentes technologies de connexion et vous permettent de protéger efficacement les personnes et les équipements des interférences telles que les champs magnétiques et électriques. Un vaste choix d'accessoires complète notre gamme.

Informations générales de commande

Type	KLBUE 3-8 CPF
Référence	1752681001
Version	Étriers, Étrier de serrage, Acier
GTIN (EAN)	4032248044399
Cdt.	10 pièce(s)

Étriers KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	14,5 mm	Largeur (pouces)	0,571 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Profondeur	26 mm	Profondeur (pouces)	1,024 inch
Cote de fixation largeur	13,5 mm	Poids net	16,3 g

Températures

Température de stockage, max.	40 °C	Température de stockage, min.	10 °C
Température de stockage	10 °C...40 °C		

Autres caractéristiques techniques

Instruction de montage	Montage direct, Barrette de liaison	Type de fixation	Vissé
Version à I#92épreuve de I#92explosion	Oui		

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Acier	Couleur	gris
----------	-------	---------	------

Caractéristiques du système

Version	pour raccordement de blindage	Rail	TS 27
---------	-------------------------------	------	-------

Dimensions

Pas en mm (P)	14 mm
---------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Diamètre de câble, max.	8 mm	Diamètre de câble, min.	3 mm
-------------------------	------	-------------------------	------

Classifications

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC002020
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-14-11-90
eClass 7.1	27-14-11-50	eClass 8.1	27-14-11-50
eClass 9.0	27-14-11-50	eClass 9.1	27-14-11-50

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Fiche de données**Étriers
KLBUE 3-8 CPF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Documentation utilisateur	Beipackzettel_KLBUE.pdf
Données techniques	EPLAN_WSCAD
Données techniques	STEP