

**ClipCard  
CC 15/17 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

La solution de repérage d'équipements ClipCard, au format MultiCard, utilisée pour le repérage des installations électriques et de distribution, constitue une alternative intéressante à la gravure. Grâce au format MultiCard éprouvé, le repérage par PrintJet PRO, traceur MCP Plus, MCP Basic ou MC-Mobilo devient possible.

- L'utilisation de PrintJet en remplacement d'une gravure donne une impression très résistante
- Fixation universelle
- Support (à vis ou collier de serrage)
- Support de plaquette (autoadhésif ou à visser)
- Ou plaquettes autoadhésives

Veuillez noter que ces repérages ne sont pas compatibles avec la Speedmarking-Laser.

**Informations générales de commande**

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Type                  | CC 15/17 K MC NE WS                                                  |
| Référence             | <a href="#">1876590000</a>                                           |
| Version               | ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 17 mm, blanc |
| GTIN (EAN)            | 4032248466504                                                        |
| Cdt.                  | 80 pièce(s)                                                          |
| imprimante compatible | <a href="#">1324380000</a>                                           |

## ClipCard CC 15/17 K MC NE WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 17 mm   | Largeur (pouces)    | 0,669 inch |
| Hauteur    | 15 mm   | Hauteur (pouces)    | 0,591 inch |
| Profondeur | 1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
| Poids net  | 1,263 g |                     |            |

### Caractéristiques générales

|          |                            |                                         |              |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Adhésif  | Bande adhésive double-face | Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-2          |
| Couleur  | blanc                      | Couleur du matériau selon code couleurs | 9            |
| Halogène | Non                        | Industries recommandées                 | Machines     |
| Largeur  | 17 mm                      | Matériau                                | Polyamide 66 |
| Version  | autoadhésif                | plage de température d'utilisation      | -40...60 °C  |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                           |
| Logiciel           | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**Fiche de données****ClipCard  
CC 15/17 K MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**