

**Ethernet industriel**  
**IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /  
14

**Informations générales de commande**

Type	IE-PI-SCRJ-POF
Référence	<a href="#">1067410000</a>
Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870
Cdt.	10 pièce(s)

**Ethernet industriel  
IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Poids net 18,7 g

**Températures**

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Caractéristiques générales**

Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	1000	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, PA
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Sertissage		

**Normes**

Norme de connecteur CEI 61754-24 Certificat N° (UL) E477798

**Classifications**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Brochure/Catalogue	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>

**Fiche de données****Ethernet industriel  
IE-PI-SCRJ-POF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Dessin coté**