

ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Le ClipCard 04mm MC est un repérage d'équipements & appareillages au format MultiCard. Ces variantes spéciales peuvent être fixées sur les deux côtés sans difficulté avec des vis et des rivets à travers les perçages de 4,2 mm.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	CC 15/60 04MM MC NE GE
Référence	1131880000
Version	ClipCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 60 mm, Avec alésage, jaune
GTIN (EAN)	4032248912308
Cdt.	40 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

ClipCard CC 15/60 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0,591 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	3,075 g		

Caractéristiques générales

Application / fabricant	Avec alésage	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Industries recommandées	Machines
Largeur	60 mm	Matériau	Polyamide 66
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage	4,2 mm	Humidité	≤ 60 %
-----------------------------	--------	----------	--------

Classifications

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

ClipCard
CC 15/60 04MM MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins