

Ethernet industriel IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserts FO LC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Type	IE-BI-LCD-SM-C
Référence	1962880000
Version	Insert LC, Insert d'embase LC-Duplex, monomode
GTIN (EAN)	4032248645077
Cdt.	10 pièce(s)

Ethernet industriel IE-BI-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 14,9 g

Températures

Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %	Température de fonctionnement , max.	70 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de stockage		Température de pose	

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 40 dB	Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14@
Cycles d'enfichage	1000	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Description de l'article	Insert d'embase LC-Duplex, monomode	Humidité	Humidité relative de 0 à 85 %
Matériau de base du boîtier	PBT zinc injecté	Perte d'insertion	≤ 0,5 dB
Raccordement 1	LC Duplex	Type de fibre	Unimodal

Normes

Norme de connecteur CEI 61754-20

Classifications

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-BI-LCD-SM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**