

Ethernet industriel
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 /
14

Informations générales de commande

Type	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
Référence	1964430000
Version	Insert SC, Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
GTIN (EAN)	4032248649044
Cdt.	1 pièce(s)

Fiche de données

Ethernet industriel IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 16,7 g

Températures

Température de fonctionnement , max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C	Température de stockage	
Température de pose			

Caractéristiques générales

Affaiblissement de réflexion	≥ 30 dB	Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14
Couleur	autres	Cycles d'enfichage	1000
Degré de protection	IP67 avec boîtier	Description de l'article	Insert d'embase SCRJ 2 SC, multimode
Matériau de base du boîtier	PA	Perte d'insertion	≤ 0,4 dB
Raccordement 1	SC	Raccordement 2	SCRJ
Type de fibre	multimode, FOP		

Normes

Norme de connecteur CEI 61754-4, CEI 61754-24

Classifications

ETIM 3.0	EC001121	ETIM 4.0	EC001121
ETIM 5.0	EC001121	ETIM 6.0	EC001122
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-40-17
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	19-17-01-22
eClass 9.1	19-07-01-22		

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	GOST Approval
Brochure/Catalogue	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Fiche de données**Ethernet industriel
IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**