

**Accessoires
HDC 10B DC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Les capuchons de protection de transport sont disponibles pour les tailles 3, 4, 6 et 8. Ils peuvent être utilisés pour les boîtiers standard IP65. Les bouchons protecteurs pour le transport correspondent à une protection de type IP20 et peuvent être utilisés sur toutes les bases de boîtiers, embases et boîtiers de base. L'œillet intégré permet d'y fixer un cordon de retenue, qui n'est pas compris dans la livraison.

Informations générales de commande

Type	HDC 10B DC
Référence	1215910000
Version	Connecteurs industriels étanches, Accessoires, Capuchon de protection
GTIN (EAN)	4050118000122
Cdt.	10 pièce(s)

Accessoires
HDC 10B DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Longueur	76 mm	Longueur (pouces)	2,992 inch
Largeur	46 mm	Largeur (pouces)	1,811 inch
Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0,709 inch
Poids net	9,2 g		

Températures

Température de fonctionnement , max.	80 °C	Température de fonctionnement , min.	-20 °C
--------------------------------------	-------	--------------------------------------	--------

Caractéristiques générales

Couleur	blanc, transparent	Degré de protection	IP20
Matériau	Polypropylène	Taille	4

Classifications

ETIM 4.0	EC000437	ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC002943	eClass 6.2	27-14-34-19
eClass 7.1	27-44-02-02	eClass 8.1	27-44-02-02
eClass 9.0	27-44-02-92	eClass 9.1	27-44-02-08

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Données techniques	EPLAN

Accessoires HDC 10B DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dessins

