

**SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com




Figure similaire

Le SM 45/45-24 MC peut être utilisé pour le repérage des sélecteurs rotatifs taille T0 de Eaton Moeller.

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM 45/45-24 MC NE GE
Référence	1248660000
Version	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 45 x 45 mm, pour commutateurs à cames, Eaton Moeller, jaune
GTIN (EAN)	4050118038989
Cdt.	20 pièce(s)
imprimante compatible	1324380000

SwitchMark
SM 45/45-24 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1,772 inch
Hauteur	45 mm	Hauteur (pouces)	1,772 inch
Profondeur	1,2 mm	Profondeur (pouces)	0,047 inch
Poids net	5,45 g	Diamètre	24 mm

Caractéristiques générales

Application / fabricant	pour commutateurs à cames, Eaton Moeller	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Largeur	45 mm
Matériau	Polyamide 66	plage de température d'utilisation	-40...100 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre	24 mm
----------	-------

Classifications

ETIM 4.0	EC001288	ETIM 5.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-37-12-25
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

SwitchMark SM 45/45-24 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins

Exemple d'utilisation



Figure similaire

