


## Cosses HOOKBLA 0,25-1,5 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



L'utilisation de connexions isolées garantit pendant de longues années à l'utilisateur une qualité constante de ses connexions électriques.  
Ils présentent également des avantages lors du montage.

### Informations générales de commande

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Type       | HOOKBLA 0,25-1,5 SW                                |
| Référence  | <a href="#">9036290000</a>                         |
| Version    | Cosses, Cosse isolée, 0,25 mm² - 1,5 mm², 16,75 mm |
| GTIN (EAN) | 4032248175925                                      |
| Cdt.       | 100 pièce(s)                                       |

**Cosses**  
**HOOKBLA 0,25-1,5 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Largeur    | 27,2 mm | Largeur (pouces)    | 1,071 inch |
| Profondeur | 4,6 mm  | Profondeur (pouces) | 0,181 inch |
| Poids net  | 1,05 g  |                     |            |

**Raccordements**

|                                             |                      |                                             |                     |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Couleur d'identification                    | noir                 | Isolation                                   | présente            |
| Matériau/plastique                          | PVC                  | Section de raccordement du conducteur, max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |                                             |                     |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| UNSPSC     | 23-17-16-04 | eClass 5.1 | 21-04-91-14 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN</a>                |